



Tintes para el cabello - REDKEN

FUSION COLOR

crema de color de alto rendimiento - con la proteína



REDKEN
5TH AVENUE NYC

✉ bbazar@globelife.com

☎ +39 0331 1706328



FUSION COLOR

crema de color de alto rendimiento - con la proteína

tinción de innovadora textura de gel - crema que contiene una formulación equilibrada de proteínas basado en aminoácidos y proteínas vegetales.

Colorbond Technology, tecnología exclusiva de Redken, permite que las moléculas de los pigmentos y proteínas que penetran en el corazón del cabello : el resultado es un todo color, brillante, con verde- dimensional y multifacético y un cabello más saludable

.FUSION COLOR tiene un arándano fragancia y garantías frutal :

- Una cobertura perfecta de pelo blanco (100 %) con toda naturalidad y uniformidad del resultado
- Un rayo de hasta tres tonos
- Rubia muy ligero, suave, brillante, con un alivio de hasta 4 tonos con el superschiarante serie-
- Un color vital y duradera : gracias a su formulación, es resistente a los rayos del lavado, UV repetidas y la exposición a la luz
- Una versátil aplicación utilizando el pincel o botella aplicadora. La textura gel-crema especial también permite una realización segura y controlada en cuanto a la adherencia del producto

tonos : FUSION COLOR es una colección de interesantes y creativos. Se compone de 5 series, cada una de las cuales incluye varios rangos.

- NB NATURAL ASH EQUILIBRADA / azul, ASH / verde, ASH / violeta, NEUTRAL, GOLD / amarillento

- NF MODA NATURAL :. GOLD / violeta, GOLD / oro, oro / naranja, oro / rojo, marrón / cobre, BROWN / rojo, COBRE / rojo

- F FASHION

- TITANIO

. - DF FUSION DOBLE : marrones, rojos y rubias

- NUEVA RUBILANE : GOLD / cobre, cobre / marrón, cobre / cobre. Un'intesità con tonos cobre y vida única, gracias a la única

método **de uso** : FUSION COLOR mezclado con una dosis igual de Pro -óxido

Developer (relación 1:1). Para FUSION DOBLE la proporción de la mezcla es de 1:2.
Dejar actuar durante 35 minutos a intervalos de temperatura de las habitaciones de AC,
NB, NF, F, DF marrones y rojos. Para Highlift Rubias DF y la velocidad de obturación es
de 45 minutos
paquete : 60 ml tubo astucciato